



Zložljivi transportni voziček, Tip: 3100



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919808 3100
GTIN	4017976031002
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Okvir iz jeklenih cevi z zložljivim ročajem za potiskanje, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).

Platforma iz jeklene pločevine, z nalepljeno protizdrsno površino. Gumijasta krmilna kolesa.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina zloženega vozička	240 mm
Masa	12,5 kg
Višina tovarne površine	150 mm
Tip	3100

Ø koles	100 mm
Globina zloženega vozička	495 mm
Maksimalna nosilnost	150 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina zloženega vozička	760 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina površine	740 mm
Material roba	Polna guma
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	480 mm
Vrsta izdelka	Zložljivi transportni vozički