

**Transportni voziček s 3 tovernimi površinami, Tip: 2752****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919840 2752
GTIN	4017976021317
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi, lesene toverne plošče so nameščene v okvirjih iz jeklenih kotnih profilov z zadrževalnim robom višine 12 mm.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje Ø 125 mm (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Nosilnost sredinske toverne površine	80 kg
Ø koles	125 mm
Material roba	TPE
Standard	EN 1757-3

Širina površine	1000 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Globina	611 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Masa	49 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina spodnje tovarne površine	200 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina zgornje tovarne površine	820 mm
Višina	1040 mm
Širina	1135 mm
Tip	2752
Maksimalna nosilnost	300 kg
Višina sredinske tovarne površine	510 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički