

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2400B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Tovorne platforme iz jeklene pločevine so **poravnane** z okvirjem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material roba	TPE
Globina tovarne površine	500 mm
Širina	1047 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Ø koles	160 mm

Standard	EN 1757-3
Tip	2400B
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina zgornje tovarne površine	860 mm
Maksimalna nosilnost	500 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	509 mm
Masa	45 kg
Višina	860 mm
Višina spodnje tovarne površine	228 mm
Širina površine	850 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički