



Transportni voziček s štirimi stranicami, Tip: 1552



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919877 1552
GTIN	4017976015521
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Transportni voziček s štirimi mrežnimi stranicami in eno **odstranljivo** vzdolžno stranico. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve, zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Ø koles	200 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Tip	1552
Širina	1180 mm

Material roba	TPE
Višina tovarne površine	270 mm
Širina površine	1000 mm
Višina	990 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Masa	45 kg
Globina tovarne površine	700 mm
Globina	709 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički s štirimi stranicami