



Zložljivi transportni voziček, Tip: 3101



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919808 3101
GTIN	4017976031019
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Okvir iz jeklenih cevi z zložljivim ročajem za potiskanje, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).

Platforma iz jeklene pločevine, z nalepljeno protizdrsno površino. Gumijasta krmilna kolesa.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Ø koles	125 mm
Globina zloženega vozička	630 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2

Širina zloženega vozička	920 mm
Masa	18,5 kg
Tip	3101
Maksimalna nosilnost	250 kg
Višina zloženega vozička	275 mm
Višina tovarne površine	185 mm
Širina površine	910 mm
Material roba	Polna guma
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	610 mm
Vrsta izdelka	Zložljivi transportni vozički