

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 10/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	14,25 mm
Velikost držala	10 mm
Celotna dolžina L	70 mm
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 1010E09
Dolžina glave L <sub>1</sub>	21 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 23
Velikost ploščice	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500