

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 8/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Celotna dolžina L	60 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 23
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 0808D09
Dolžina glave L ₁	21 mm
Funkcijska širina L ₄	13,25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500