

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Transportni vozički, Tip: 1115L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919900 1115L
GTIN	4017976011158
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjeno cevno ogrodje, **varnostni ročaji** iz umetne mase. Iz jeklenih cevi z jekleno nakladalno ploščo. Pnevmatike na platiščih iz umetne mase s pestom, uležajenim z valjčnim ležajem.

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Dolžina površine lopate	150 mm
Širina	590 mm
Ø koles	260 mm
Masa	12 kg
Tip	1115L
Nosilnost	250 kg
Širina površine lopate	400 mm

Material roba	Pnevmatike
Višina	1150 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički