

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2401B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Tovorne platforme iz jeklene pločevine so **poravnane** z okvirjem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina tovrne površine	600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina zgornje tovrne površine	900 mm
Material roba	TPE
Širina površine	1000 mm

Globina	609 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina	900 mm
Standard	EN 1757-3
Širina	1197 mm
Tip	2401B
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Masa	56 kg
Ø koles	200 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički