

**Transportni voziček s štirimi stranicami, Tip: 1553****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919877 1553
GTIN	4017976015538
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Transportni voziček s štirimi mrežnimi stranicami in eno **odstranljivo** vzdolžno stranico. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve, zvarjena jeklena konstrukcija, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.****Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina	990 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Tip	1553
Ø koles	200 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2

Material roba	TPE
Masa	53 kg
Širina površine	1200 mm
Višina tovarne površine	270 mm
Širina	1380 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina tovarne površine	800 mm
Globina	809 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički s štirimi stranicami