

**Zložljivi transportni voziček, Tip: KW1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Okvir iz jeklenih cevi z zložljivim ročajem za potiskanje, 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).

Platforma iz lesene plošče. Kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina zloženega vozička	815 mm
Tip	KW1
Višina zloženega vozička	285 mm
Višina tovarne površine	205 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina zloženega vozička	470 mm
Masa	15 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ø koles	125 mm
Širina površine	720 mm
Material roba	TPE
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	450 mm
Vrsta izdelka	Zložljivi transportni vozički