

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama do 1200 kg, Tip: 12402****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919865 12402
GTIN	4017976124025
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjene jeklene cevi in profili, toverne plošče z nedrsečo površino in sitotiskom iz vodotesne vezane plošče. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz kakovostne elastične polne gume (200x50 mm), ki ne pušča sledi, pesta s krogličnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.****Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina zgornje toverne površine	925 mm
Globina toverne površine	700 mm
Globina	700 mm
Tip	12402
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	1200 kg

Nosilnost zgornje tovarne površine	500 kg
Ø koles	200 mm
Širina površine	1000 mm
Višina spodnje tovarne površine	283 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina	925 mm
Standard	EN 1757-3
Širina	1210 mm
Masa	67 kg
Material roba	Elastična polna guma
Vrsta izdelka	Transportni vozički