

**Transportni voziček z 2 tovornima površinama, Tip: 2402B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Tovorne platforme iz jeklene pločevine so **poravnane** z okvirjem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	600 kg
Ø koles	200 mm
Tip	2402B
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2

Standard	EN 1757-3
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Širina površine	1000 mm
Material roba	TPE
Višina	900 mm
Globina tovarne površine	700 mm
Globina	709 mm
Masa	61 kg
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Širina	1197 mm
Višina zgornje tovarne površine	900 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički