


**Transportni vozički, Tip: 1330L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919900 1330L
GTIN	4017976013305
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjeno cevno ogrodje, **varnostni ročaji** iz umetne mase. Iz jeklenih cevi z jekleno nakladalno ploščo. Pnevmatike na platiščih iz umetne mase s pestom, uležajenim z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Dolžina površine lopate	250 mm
Tip	1330L
Širina površine lopate	320 mm
Masa	15 kg
Širina	580 mm
Nosilnost	300 kg
Ø koles	260 mm

Material roba	Pnevmatike
Višina	1300 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički