

**Transportni voziček z 2 tovernima površinama, Tip: 2403B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Tovorne platforme iz jeklene pločevine so **poravnane** z okvirjem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	TPE
Globina	809 mm
Višina	900 mm

Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Globina tovarne površine	800 mm
Širina	1397 mm
Širina površine	1200 mm
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Višina zgornje tovarne površine	900 mm
Ø koles	200 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Tip	2403B
Masa	78 kg
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Transportni vozički