



Transportni voziček z 2 tovornima površinama, Tip: 2496



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919860 2496
GTIN	4017976502496
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovarna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material roba	TPE
Širina	737 mm
Standard	EN 1757-3
Višina spodnje tovarne površine	228 mm
Globina	609 mm

Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Maksimalna nosilnost	500 kg
Širina površine	600 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Masa	32 kg
Ø koles	160 mm
Tip	2496
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina zgornje tovarne površine	860 mm
Višina	860 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički