


Garant
CN.G 120404, Zvrst: HB7410-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7410-1
GTIN	4045197937490
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 120404 HB7410-1 Zvrst: HB7410-1
 Lomilec odrezkov: TAM
 Toleranca: G
 Globina reza a_p : 0,5 - 3 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 90 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 90 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7410-1

Rezalni material	HM
Glavna uporaba	Ti
Lomilec odrezkov	TAM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje