

Garant**TN.G 160408, Zvrst: HB7410-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7410-1
GTIN	4045197937742
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HB7410-1 Zvrst: HB7410-1
Lomilec odrezkov: TAM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 90 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7410-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 90 m/min
Lomilec odrezkov	TAM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	Ti
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	TN.G 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje