

Garant**WN.G 060408, Zvrst: HB7410-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB7410-1 Zvrst: HB7410-1

Lomilec odrezkov: TAM

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 90 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Zvrst	HB7410-1
Lomilec odrezkov	TAM
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	Ti
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 90 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNGG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje