


Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7410-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7410-1
GTIN	4045197937797
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7410-1 Zvrst: HB7410-1
Lomilec odrezkov: TAS
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,2 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 90 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 90 m/min

Zvrst	HB7410-1
Glavna uporaba	Ti
Lomilec odrezkov	TAS
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje