

**Transportni voziček z 2 tovornima površinama, Tip: 4820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919870 4820
GTIN	4017976048208
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, **oljetesne kadi**.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

**Oljetesne kadi s 40 mm** visokim robom.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tip	4820
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Material roba	TPE
Maksimalna nosilnost	400 kg

Širina	1021 mm
Višina	870 mm
Višina spodnje tovarne površine	207 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Masa	36 kg
Širina površine	850 mm
Ø koles	160 mm
Višina zgornje tovarne površine	829 mm
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	500 mm
Globina	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički