

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, BT 50, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Za desni in levi tek.

- **Ozka izvedba.**
- **Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje z IK.**
- **Optimalni držalni momenti orodja.**

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Previsna dolžina A	106 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 50 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtilna glava