

**Transportni voziček z 2 tovornima površinama, Tip: 4822****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919870 4822
GTIN	4017976048222
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, **oljetesne kadi**.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Oljetesne kadi s 40 mm visokim robom.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material roba	TPE
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tip	4822
Ø koles	200 mm

Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Višina spodnje tovarne površine	248 mm
Masa	47 kg
Širina površine	1000 mm
Širina	1171 mm
Višina zgornje tovarne površine	870 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Višina	910 mm
Standard	EN 1757-3
Globina tovarne površine	700 mm
Globina	700 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički