

**Garant****LOEU 090408 R-L, HB7635, Tip: INOX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 4 \text{ mm}$

## Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje $f_z$	0,08 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU090408 R-L
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		