

Garant**LOEU 090404 R-L, HB735, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 4,5 \text{ mm}$

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU090404 R-L
Radij rezila	0,4 mm
Tip	UNI
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	175 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	145 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
GG(G)	primerno	220 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		