

**Garant**
**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 22/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Razred artikla	210

**Opis**
**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	42 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	12,13 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,89 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,3 mm

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	35 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP