

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 40/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\text{Ø } D_{\text{maks}}$	78 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Ø D_3	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	25,43 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	4

Kot rampe α_{maks}	1,35 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	68 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP