

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:  
30/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Razred artikla	210

## Opis

### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.  
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

## Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	2,23 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	15,43 mm
Število rezil Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	58 mm

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm

211750 2,2

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP

674252 10IP