

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 30/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	2,23 stopinj
Ø rezila D_c	30 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	200 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	48 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	58 mm
Ø D_3	18 mm
Prevesna dolžina L_1	120 mm
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da

Dolžina rampe L za α_{maks}	15,43 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2