

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, \varnothing D/število rezil Z:
50/5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	35,43 mm
\varnothing rezila D_c	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Kot rampe α_{maks}	0,97 stopinj
Število rezil Z	5
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
z notranjim hlajenjem	da
Serijska	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP