

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 35/3mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212809 35/3 |
| GTIN | 4045197939180 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$ | 68 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 20,43 mm |
| $\varnothing D_2$ | 29 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 47 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| \varnothing rezila D_c | 35 mm |
| $\varnothing D_1 h_6$ | 17 mm |
| $\varnothing D_3$ | 23 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$ | 58 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kot rampe α_{maks} | 1,68 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Vpenjalni navoj M | M16 |
| Serija | Power Q |
| Izvedba držala | z navojem |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |