

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 35/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L_{celotna}	200 mm
Kot rampe α_{maks}	1,68 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	20,43 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Ø D_3	23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	58 mm
Ø rezila D_c	35 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala D_s h6	32 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP