

## Garant

### Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/4mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Razred artikla	210

#### Opis

##### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

##### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

#### Tehnični opis

Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	25,43 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,35 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	250 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Ø $D_3$	28 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	68 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm

Število rezil Z	4
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP