

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
52/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	88 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	102 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot rampe α _{maks}	1,42 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Ø rezila D_c	52 mm
Ø D_3	36 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	32,34 mm
Število rezil Z	3
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 5,0 Nm

211750 5,0