

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:  
40/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Razred artikla	210

## Opis

### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

## Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
Ø rezila D <sub>c</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,25 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	20,34 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	60 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP