

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 35/2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212814 35/2 |
| GTIN | 4045197939289 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$ | 68 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 200 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.120516 |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 15,34 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| \varnothing držala D_s h6 | 32 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 50 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1,5 mm |
| $\varnothing D_3$ | 19 mm |
| \varnothing rezila D_c | 35 mm |
| Kot rampe α_{maks} | 2,99 stopinj |

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$ | 54 mm |
| Serija | Power Q |
| Nastavitveni kot κ | 11 stopinj |
| Izvedba držala | Cilindrično držalo |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 5,0 Nm

211750 5,0