

**Garant****Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212150 63/6
GTIN	4045197939487
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

**Pazi:**

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$  mm.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila $D_c$	63 mm

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	51 mm
Garnitura varnostnih vijakov z notranjim hlajenjem	219807 (15IP; 3,8 Nm) da
Število rezil Z	6
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8