

Garant**APMX 16..12 PDER, HB7635, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215749 INOX
GTIN	4045197938947
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMX 16..12 PDER
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	350 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		