

Garant
APMX 16..12 TR, HB735, Tip: UNI


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMX 16..12 TR
Zvrst	HB735
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Jeklo < 500 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	205 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	140 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		