



Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s 3 rezili (S10, S20, S35)



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 838410 |
| GTIN | 7290005305290 |
| Razred artikla | 83G |

Opis

Izvedba:

Držalo z vrtljivo uležajenimi, izmenljivimi postružnimi rezili. Enostavno rokovanje, rezilo se samodejno prilagodi konturam obdelovanca.

Uporaba:

Za racionalno robkanje ravnih robov, izvrtin, radijev, obdelovancev različnih kontur.
celotna dolžina: 145 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| celotna dolžina | 145 mm |
| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |

Pribor

| | |
|---------------------------|-------------|
| Strugalno rezilo Tip S35 | 838510 S35 |
| Strugalno rezilo Tip S150 | 838510 S150 |
| Strugalno rezilo Tip S30 | 838510 S30 |
| Strugalno rezilo Tip S20 | 838510 S20 |
| Strugalno rezilo Tip S100 | 838510 S100 |

| | |
|---|-------------|
| Strugalno rezilo, s prevleko TiN Tip S10 | 838530 S10 |
| Strugalno rezilo Tip S10 | 838510 S10 |
| Strugalno rezilo iz karbidne trdine Tip S10 | 838550 S10 |
| Strugalno rezilo Tip S101 | 838510 S101 |
| Strugalno rezilo Tip S60 | 838510 S60 |