

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power
Tang široka delitev, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	32 mm
Število rezil Z	3
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	8 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	200 mm
Ø rezila D_c	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Serija	Power Tang
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP