

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	32 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Ø rezila D _c	32 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	105 mm
Prevesna dolžina L ₁	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	8 mm
Serija	Power Tang
Izvedba držala	Držalo Weldon

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP