

Garant

**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power
Tang široka delitev, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/2mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215960 20/2 |
| GTIN | 4045197939944 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------|
| Vpenjalni navoj M | M10 |
| Ø rezila D_c | 20 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$ | 8 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D_2 | 18,5 mm |
| Ø D_1 h6 | 10,5 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 28 mm |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Serijska | Power Tang |
| Izvedba držala | z navojem |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |