

**Garant****90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.  
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

**Napitek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Ø rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	110 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	8 mm
Serija	Power Tang
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2