

**Garant****90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215956 25/4
GTIN	4045197939920
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.  
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	30 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	8 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	120 mm
Serijska	Power Tang
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2