

Garant

**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power
Tang široka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215966 63/7
GTIN	4045197940032
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	8 mm
Število rezil Z	7
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..

Ø rezila D _c	63 mm
Serija	Power Tang
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2