

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z navojem, Ø D/Zef: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Razred artikla	210

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	39 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Ø rezila D_c	32 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Serija	Power Tang
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Število rezalnih obračalnih ploščic	15
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2