

Garant
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, Držalo Weldon, Ø D/Zef: 25/2mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215972 25/2 |
| GTIN | 4045197940070 |
| Razred artikla | 210 |

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------|
| efektivno število rezil Z_{ef} | 2 |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 112 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. |
| Ø držala D_s h6 | 25 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 54 mm |
| Ø rezila D_c | 25 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$ | 39 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Serija | Power Tang |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|------------------|--------------|
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |