

**Garant**

**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power  
Tang ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/9mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215968 63/9
GTIN	4045197940063
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.  
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	9
Ø rezila $D_c$	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Serija	Power Tang
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2