

Garant
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, Držalo Weldon, Ø D/Zef: 40/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Razred artikla	210

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	47 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	4
Celotna dolžina $L_{celotna}$	131 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Prevesna dolžina L_1	69 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Serija	Power Tang
Število rezalnih obračalnih ploščic	24
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2